

**TNMG 220404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 220404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	PS
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm

głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 220404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia