

**TNMG 160404, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160404 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	Ti
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Łamacz wiórów	MU
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Gatunek	SW05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia