



Nożyce do kabli z przełożeniem, z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów materiału izolowane wg VDE, długość całkowita: 225mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	730350 225
GTIN	4003773089964
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału. Szczęki z ostrzami sierpowymi. Nożyce czernione. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania. **Dwa obszary cięcia:**

Stopniowane ostrze główne utrzymuje podczas cięcia mniejsze i większe przewody zawsze jak najbliżej przegubu; ostrze przednie służy do stopniowego obcinania bardzo dużych przewodów.

Ogromna wydajność: obcina jednożyłowe przewody z miedzi lub aluminium do 35 mm², wielożyłowe do 70 mm² oraz drobnożyłowe do 120 mm².

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.

Opis techniczny

możliwość cięcia do Ø	23 mm
wydajność skrawania	120 mm ²
długość całkowita	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
obsługa	mechaniczne, jednoręczne

Karta danych

materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
ze sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Nożyce