

metabo**Sprężarki rzemieślnicze, Typ: 400/50D****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wydajna i solidna sprężarka do wymagających zastosowań z panelem narzędziowym i napędem pasowym.

Opis techniczny

maksymalna wydajność zasysania	400 l/min
ciśnienie maksymalne (powietrza)	10 bar
oznaczenie producenta	400/50D
Napięcie w sieci	380-415 V
pobór mocy	2,2 kW
wysokość	817 mm
szerokość	410 mm
długość	1050 mm
pojemność zbiornika ciśnieniowego	50 l
maksymalna wydajność napełniania	360 l/min

masa	73 kg
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Sprężarka