

**VBMT 110308, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 110308 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	HQ
promień naroża	0,8 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia