




Płytki skrawające HELIGRIP, IC8250, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 5/0,8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273409 5/0,8
GTIN	7291075488432
Klasa artykułu	26C

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane formowanie i kontrola wiórów.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766 – 273768.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Posuw toczenia	0,23 - 0,35 mm/obr,
Szerokość skrawania W	5 mm
INSL	19 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm

Posuw wcinania	0,11 - 0,21 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 3 mm
promień naroża R	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	T
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	45 - 260 m/min
Gatunek	IC8250
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne