

**Kurtka Multinorm Bizflame™, szare / niebieskie, wielkość unisex: XL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091446 XL
GTIN	5036108308989
Klasa artykułu	04J

Opis**Wykonanie:**

Kolekcja Portwest Bizflame™ Industry powstała z myślą o zastosowaniu w najtrudniejszych warunkach. Specjalna tkanina chroni przed promieniowaniem i ciepłem kontaktowym, a także przed rozpryskami stopionego metalu. Modele z tej serii **nie zawierają metalu**, co minimalizuje ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej i uszkodzenia powierzchni. Naszyte **taśmy odblaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni** zapewniają lepszą widoczność. Ponadto materiał jest wytrzymały i **nadaje się do prania przemysłowego**. Wyjątkowa trwałość kolorów i kształtu.

Dwukolorowa kurtka zapewnia **stabilne dopasowanie** dzięki **regulowanemu pasowi biodrowemu** i zapięciom na rzepy na mankietach.

- **Zapinana na suwak i zatrzaski.**
- **Pięć kieszeni zapewnia dużo miejsca do przechowywania.**
- **Dwie pętle na urządzenia bezprzewodowe.**
- **Zatrzaski na biodrach.**
- **Kontrafałdy na plecach ułatwiają poruszanie się.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²

- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Opis techniczny

Seria	Bizflame
wielkość unisex	XL
Rodzaj	Unisex
skład tkaniny	80% bawełny
skład tkaniny	1% włókien węglowych
skład tkaniny	19% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	340 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
pranie	60 # – pranie tkanin delikatnych
kolor	szare / niebieskie
norma	EN 13034-6
norma	EN IEC 61482-2
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
Rodzaj produktu	Kurtka ostrzegawcza