

**TNMG 160408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MS
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia