

Garant**Zestaw bez uchwytu Ø 9,75-164 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237569
GTIN	4045197602039
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Dla Ø 9,75 – 164 mm, z końcówką wrzeciona nr 237546, wytaczakiem i wyposażeniem w walizce. **Możliwość uzupełnienia** o mostek nr 237560 do Ø 320 mm.

Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.

Zastosowanie:

do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Wytaczaki / uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..0602.

w dostawie::

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostek: nr 237647 do rozszerzenia Ø 86 – 164 mm.

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

Opis techniczny

złącze	HW63
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe