

**Garant**
**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/16 mm kod ISO uchwytu: MVVNN 2525M16  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 12,5 mm  
 Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 45 mm  
 Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 150 mm  
 płytki podporowa: 259031 39

**Opis techniczny**

Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	45 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12,5 mm
śruba do płytki podporowej	259025 3
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
łapki zaciskowej	259038 2
kod ISO uchwytu	MVVNN 2525M16
płytki podporowa	259031 39
wielk. płytki	16 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1

Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa	259310
śruba do łapki zaciskowej	259180
śruba do płytki podporowej	259170
łapka zaciskowa	259320
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1