

**TNMG 160404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	MS
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia