

**Garant****Zestawy do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75-164 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Dla Ø 9,75 – 164 mm, z końcówką wrzeciona nr 237546, wytaczakiem i wyposażeniem w walizce. **Możliwość uzupełnienia** o mostek nr 237560 do Ø 320 mm.

**Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.**

**Zastosowanie:**

do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Wytaczaki i uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typ **CC..0602**.

**w dostawie::**

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237546 SK40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostek: nr 237647 do rozszerzenia Ø 86 – 164 mm.

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

**Część zamienna:**

śruba do płytek skrawających nr 219830.

**Zalecenie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 i nr 237696.

**Opis techniczny**

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

**Akcesoria**

Mostek	237647
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Regulowany wytaczak	237640
Wytaczaki	237634
Wytaczaki	237632
Wytaczaki	237636
Regulowany wytaczak	237642
Wytaczaki	237630
Uchwyt płytek skrawających dla mostków Typ 06	237564 06
Głowica wytaczadłaØ 9,75 – 320 mm złącze SK40	237546 SK40
Zestaw bez uchwytuØ 9,75-164 mm	237569