



Zestaw do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 30,1 mm, złącze: HW63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

Z końcówką wrzeciona nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. **Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.** Ustawianie \varnothing z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru.

dla \varnothing 9,75 – 30,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z \varnothing chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu **CC..0602...**

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237591 HW63
 po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
 nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
 1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237565
 1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.
 chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

złącze	HW63
chłodzenie wewnętrzne	tak