

**Garant****Oprawki przecinaków tokarskich Eco, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273861 20/4
GTIN	4045197582065
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006 – 319136.

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna $L_4$	21,5 mm
Szerokość skrawania $W$	4 mm
długość główki $L_1$	48 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	28 mm
długość całkowita $L$	107 mm
Seria	Eco

szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600