



Nakrętki pierścieniowe, Ø gwintu: M30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086477 M30
GTIN	2050001741851
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 12 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 60 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 108 mm

Ø kołnierza podstawy C: 65 mm

wymiar D: 24 mm

długość gwintu nakrętki E: 24 mm

Opis techniczny

Ø wewnętrzna pierścienia A	60 mm
długość gwintu nakrętki E	24 mm
masa	1,7 kg

Ø zewnętrzna pierścienia B	108 mm
Ø pierścienia D	24 mm
Ø gwintu	M30
wysokość całkowita F	109 mm
Ø kołnierza podstawy C	65 mm
wymiar D	24 mm
Nośność WLL SF 4:1	12 t