


TNMG 160404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Klasa artykułu	22D

Opis

TNMG 160404 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 6,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 6,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
liczba wymian	6
Gatunek	HBX020

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Seria	Noże eco
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,