

**Pętle zaciskowe, fioletowe, 1000 kg, długość użytkowa: 3m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086240 3
GTIN	4049924500124
Klasa artykułu	08Z

**Opis****Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

**Zastosowanie:**

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

**wskazówka:**

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

**Opis techniczny**

długość obwodu pętli	6 m
długość użytkowa	3 m
Szerokość pasa pętli	46 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	1000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	1000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	2000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	1400 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	1020 kg
Rodzaj produktu	Pętla okrągła