


Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N

Łamacz wiórów	AM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia