

Garant

**Płytki skrawające WNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 080408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2983 080408
GTIN	4067263094951
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	252070 HB7130-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2983 080408