

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka wykańczająca, 30 sztuk, HB7020-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2401 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 500 mm/min
Zastosowanie główne	P
Zawartość	250058 HB7020-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2401 120404
