

Garant

**Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 110304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
powłoka	powlekane
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	261224 HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm

Karta danych

tolerancja	M
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3560 110304