

**Garant**

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 09T302**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2803 09T302 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

### Opis techniczny

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,2 - 1,5 mm         |
| Zastosowanie główne                                 | P                    |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 3,25 mm              |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CCMT 09T302          |
| Materiał ostrza                                     | HM                   |
| posuw $f$                                           | 0,07 - 0,25 mm/obr,  |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                    |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 120 - 350 mm/min     |
| promień naroża                                      | 0,2 mm               |
| Zawartość                                           | 260056 HB7035-2      |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$            | 0,15 mm              |
| liczba sztuk                                        | 30                   |

## Karta danych

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Gatunek           | HB7035-2                                  |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły              |
| Łamacz wiórów     | SS                                        |
| Rodzaj produktu   | Wymienna płytki<br>skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2803 09T302