

**Garant****Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1,  
Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG3561 110304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

**Opis techniczny**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| liczba sztuk                                 | 50                |
| promień naroża                               | 0,4 mm            |
| tolerancja                                   | M                 |
| posuw f                                      | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Materiał ostrza                              | HM                |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 80 - 260 mm/min   |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$     | 0,25 mm           |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$    | 1,75 mm           |
| Zawartość                                    | 261224 HB7120-1   |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm      |
| Zastosowanie główne                          | M                 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | VBMT 110304       |
| liczba wymian/ostrzy                         | 2                 |

## Karta danych

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                                   |
| Gatunek                                             | HB7120-1                                  |
| Warunki skrawania                                   | ciągły                                    |
| Łamacz wiórów                                       | VM                                        |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytki<br>skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3561 110304