

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 120408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2803 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zawartość	260066 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2803 120408