

Garant**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7020-2, wielk.: 09T302****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2805 09T302
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 400 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Zawartość	260056 HB7020-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2805 09T302