



DC.T 070204, Gatunek: CA6525



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia