

Garant**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7020-2, wielk.: 120404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2805 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260064 HB7020-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 400 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2805 120404