

Garant**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7020-2, wielk.: 120408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2805 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Zawartość	260066 HB7020-2
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 400 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2805 120408