

Garant**Płytki skrawające SNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2,
Rozmiar: 120404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2445 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zawartość	251142 HB7035-2
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2445 120404
