

Garant**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2, wielk.: 09T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2806 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
Zawartość	260058 HB7035-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2806 09T304