

Garant**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2, wielk.: 120408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2806 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Zawartość	260066 HB7035-2
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2806 120408