

**DC.T 11T308, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T308 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia