

**Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 070204****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3937 070204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Zawartość	260376 HBT020
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3937 070204