

Garant**Płytki skrawające VCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3566 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Zawartość	261366 HB7140-2
Zastosowanie główne	M
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3566 110304