

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca TNMG, obróbka wykańczająca, 30 sztuk, HB7020-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2455 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	160 - 400 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zawartość	251432 HB7020-2
liczba wymian/ostrzy	6
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2455 160404
