

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 16T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3947 16T304
GTIN	4067263095828
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
powłoka	TiCN
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Zawartość	261018 HBT020
liczba wymian/ostrzy	3
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3947 16T304