

Garant**Płytki skrawające TNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7010-2,
Rozmiar: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2457 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
Zawartość	251432 HB7010-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 500 mm/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2457 160404
