

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2910 120408
GTIN	4067263093848
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
promień naroża	0,8 mm
Zawartość	250158 HB7130-2
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2910 120408