

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 28,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234005 28,5
GTIN	4045197696670
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Wiertła GARANT Power Drill zapewniają dużą wydajność i wysoką dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Użycie, tekst reklamowy:

Z płytkami skrawającymi nr GG2340–GG2389.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

do Ø calowej: 1 1/8 cal

Długość wysięgu L₁: 110 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Długość chwytu L_s: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 100408

śruby mocujące: 239700 10IP (2,8 Nm)

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L ₁	87 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 100408
Ø chwytu D_s	32 mm
śruby mocujące	239700 10IP (2,8 Nm)
Długość wysięgu L_1	110 mm
Długość chwytu L_s	60 mm
Seria	GARANT Power Drill
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	28,5
do Ø calowej	1 1/8 cal
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 10IP	239700 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP

674252 10IP