

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka zgrubna, 30 sztuk, HB7035-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Zawartość	250322 HB7035-2
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 290 mm/min
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
promień naroża	0,8 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2415 120408
