

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 120412**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
Zawartość	250160 HB7140-2
powłoka	powlekane
liczba sztuk	50
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2911 120412