

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7035-2,
Rozmiar: 070204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2815 070204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Zawartość	260353 HB7035-2
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2815 070204