

Garant**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 120408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2913 120408
GTIN	4067263094036
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Zastosowanie główne	M
Zawartość	250322 HB7130-2
Gatunek	HB7130-2

Karta danych

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2913 120408