

**CNGA 120408, KBN25M, Typ: MEW****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Wiper; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o geometrii Wiper.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: MEW

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 200 m/min
posuw $f$	0,15 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	MEW
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia