

**Garant****Zestaw bez uchwyty  $\varnothing$  9,75-164 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237598
GTIN	4045197602084
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Z końcówką wrzeczona nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. **Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.** Ustawianie  $\varnothing$  z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru.

**dla  $\varnothing$  9,75 – 30,1 mm**

**Zastosowanie:**

Do wytaczaków z  $\varnothing$  chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

**w dostawie::**

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630  $\varnothing$  9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632  $\varnothing$  14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634  $\varnothing$  19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636  $\varnothing$  24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237565

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

**Część zamienna:**

śruba do płytek skrawających nr 219830.

**Zalecenie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

**Opis techniczny**

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe