

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające CCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2617 060202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
promień naroża	0,2 mm
Zawartość	260082 HBT130
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
powłoka	TiCN
Materiał ostrza	HM

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2617 060202