

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 060202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3512 060202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
liczba sztuk	50
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zawartość	260140 HB7140-2
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm

Karta danych

powłoka	powlekane
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3512 060202