

Garant**Zestaw bez uchwyty \varnothing 9,75 – 88,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237599
GTIN	4045197602091
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Z końcówką wrzeczona nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. **Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.** Ustawianie \varnothing z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru.

dla \varnothing 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z \varnothing chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

w dostawie::

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237565

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

Opis techniczny

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe