

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3512 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	powlekane
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Zawartość	260160 HB7140-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408

Karta danych

tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3512 120408