

Garant

**Płytki skrawające CCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7310,
Rozmiar: 09T302**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3807 09T302
GTIN	4067263097747
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	N
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	260148 HB7310
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 09T302
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HB7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3807 09T302